

Kit de dépose nVent ERICO Ericontact



FONCTIONS

Permet de déposer le contact de rail nVent ERICO Ericontact pendant les activités de maintenance

Fonctionne sur l'outil d'insertion manuel HSKE ou sur l'outil d'insertion alimenté par batterie ASKE

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Produit	nVent ERICO Ericontact	Adaptateur	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Douille et mandrin	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Aucun requis	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Douille uniquement	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Aucun requis		34 mm
MDRLPULL	716340	Mandrin uniquement	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Aucun requis	106 mm	

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur 1 (OD1)	Diamètre extérieur 2 (OD2)	Diamètre (Ø)	Taille du filetage (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur 1 (OD1)	Diamètre extérieur 2 (OD2)	Diamètre (Ø)	Taille du filetage (TS)
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE