

Conducteur non raccordé nVent ERICO Ericore



FONCTIONS

Câble de faible inductance et de faible impédance conçu pour minimiser l'accumulation de la tension due aux chocs de foudre

Plusieurs couches isolées de conducteur diminuent la possibilité d'éclair latéral

Exige des kits de terminaison supérieurs et inférieurs

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Longueur	Capacité
ERICORE	701875	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Section transversale	Diamètre (Ø)	Impédance	Inductance
ERICORE	701875	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Résistance (Rdc)	Résistance (Rimp)	Poids unitaire
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Consulter l'assistance technique d'nVent ERICO ou le manuel d'installation pour toute aide relative aux longueurs maximum autorisées.

Les valeurs d'inductance et de capacité sont indiquées par mètre.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE