

nVent ERICO Railclips, à frapper, conducteurs opposés en parallèle



FONCTIONS

Conception martelable

Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies

Installation facile et rapide au marteau

S'ajuste à différents profils de rail

Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast

La revêtement propriétaire multi-couches fournit une protection optimale contre la corrosion

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de rail	Longueur (L)	Largeur (W)
EM58SN8SH	595350	Ressort acier	Revêtement multicouche propriétaire, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg	42.67mm	50.8 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur du pied de rail (RFT)	Diamètre (Ø)
---------------------	-------------------	---------------------------------	--------------

EM58SN8SH	595350	13.21 mm	18 mm
-----------	--------	----------	-------

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE