

Étrier de métallisation de barre d'armature en parallèle



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisation universelle pour armature, piquets ou conduites

La facilité de pose réduit les temps d'installation

Construction en alliage de bronze avec vis en acier inoxydable 304

Approuvé pour ensevelissement direct dans le sol ou le béton

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Type de connexion	Taille de conducteur	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille du tuyau d'eau (Ø)
EK16	710355	Bronze, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Parallèle	N° 10 plein - n° 2 plein, 5.5 mm² Stranded - 25 mm² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada
EK16	710355	12 - 25 mm	#4 – #8	10M – 25M

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE