

Attache de câble à trou unique



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger

Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2						
Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
PC010C	711390	Cuivre	10 mm	15mm	42 mm	7 mm
LPC801		Cuivre	11.91 mm	9.84mm	25 mm	4.76 mm
PC008A	711370	Aluminium	7 mm	10mm	28 mm	5 mm
LPC805		Cuivre	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	Profondeur (D)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
LPA805		Aluminium	12.7 mm	15.88mm	31.75 mm	7.14 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Certifications
PC010C	711390	
LPC801		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
PC008A	711370	
LPC805		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA805		

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'installation se fait en principe toutes les longueurs 3' (0,9 m) de conducteur.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE