

Piquet de terre rond, piquet à conducteur universel, bronze



La gamme de cosses de raccordement nVent ERICO Universal reste une façon rentable et fiable de connecter des piquets de terre aux conducteurs via notre système de mise à la terre et de liaison. Adaptée à l'installation au-dessus et sous du niveau, la bride serre les composants ensemble avec des outils disponibles sur chaque chantier.

Désormais disponible dans les formats universels les plus demandés, vous avez moins de matériel à transporter sur le chantier et pouvez être plus productif

Lorsque vous choisissez votre méthode de connexion préférée, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour toute question technique ou tout besoin d'ingénierie.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré

Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille de conducteur	Taille de barre d'armature, Canada
CP34	158175	Bronze au silicium	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	N° 10 Plein - 1/0 Torsadé, 6 mm² Solid - 50 mm² Stranded	10M

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de clé	Conformité	Couple de serrage (TQ)
CP34	158175	12 mm	#4	1/2"	CEI® EN 62561-1	16.9 N·m

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE