


Kit de support de barre omnibus plat ajustable



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le kit comprend le rail, les isolateurs et des supports de montage ajustables

Distances ajustables entre phases

S'ajuste rapidement à des barres omnibus d'épaisseurs différentes

Haute résistance aux facteurs de court-circuit

Assure une excellente protection électrique de l'équipement

Circuit triphasé avec neutre

Sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	Température de fonctionnement	Conformité	Indice d'inflammabilité

AFBS-B600	504971	Acier, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice	Hauteur (H)	Largeur (W)	A
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	B	C	Diamètre de vis (Sc)	Poids unitaire
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.