

Support isolant quadripolaire BSC-125A



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Créez des répartiteurs quadripolaires sur mesure pour un système de distribution électrique

L'écran de protection peut être fixé directement sur le support

Comprend les vis de montage des barres omnibus en cuivre filetées

Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux

Sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	Température de fonctionnement	Courant nominal d'application typique
BSC-125A	551321	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Électro-galvanisé	630, 630	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Indice d'inflammabilité	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice	Profondeur (D)
BSC-125A	551321	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	76mm


Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Diamètre de vis (Sc)	Poids unitaire
BSC-125A	551321	120 mm	6	0.1 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Doit être utilisé avec des barres omnibus en cuivre.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE