

Kit de module CABS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports

S'installe rapidement et facilement

Isolateurs sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Courant nominal d'application typique:	400 - 4500 A
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI):	1000;1500
Finition:	Électro-galvanisé
Indice d'inflammabilité:	UL® 94V-0
Température de fonctionnement:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Conformité	barre collectrice par phase	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice
---------------------	-------------------	----------	------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

CABS4-5T-MOD	549370	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10T-MOD	549380	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS3-10T-MOD	549390	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Profondeur (D)	Largeur (W)	Poids unitaire
CABS4-5T-MOD	549370	39mm	75 mm	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	39mm	75 mm	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	39mm	100 mm	0.45 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les modules CABS doivent être installés sur un profilé en aluminium CABS-APP.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE