

# Outil de cintrage HFBT pour nVent ERIFLEX Flexibar



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Permet à l'utilisateur de cintrer le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar avec précision, pour une installation optimisée

L'outil est facile à utiliser et cintré toutes les tailles de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et en respectant l'intégrité de l'isolant

L'outil portable peut être utilisé sur site ou fixé à l'établi

Inclut une boîte à outils

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Rayon de courbure	Angle de pliage	Profondeur	Hauteur
HFBT	558920	Acier	10mm	180 ° Max	120mm	215 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Poids unitaire
---------------------	-------------------	---------	----------------

HFBT	558920	345 mm	7 kg
------	--------	--------	------

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**