

Outil de cisaillement manuel MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coupe le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et précisément, sans bavure ni déformations

Découpe l'isolation sans l'endommager

Cisaillement maximal de la barre nVent ERIFLEX Flexibar 5x32x1

Butée ajustable pour effectuer des découpes identiques et répétitives

La butée et l'indicateur permette de couper facilement des chanfreins de 45°

Le bord en élastomère près de la lame permet de prévenir les bourrages dus aux copeaux

Lame de rechange disponible

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Épaisseur du conducteur	Largeur du conducteur	Profondeur	Hauteur
MFSHT-2	559146	Acier, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Poids unitaire
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'outil doit être installé sur la table.

Ne pas utiliser pour couper des barres-bus solides.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE