

# Console d'usinage manuel MFWC pour nVent ERIFLEX Flexibar



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Table modulaire avec grande surface de travail et d'entreposage pour outils manuels nVent ERIFLEX Flexibar

Les outils peuvent être montés directement sur des tuiles interchangeables et permettent de déplacer rapidement les outils d'un niveau à l'autre

Tuiles de contre-plaqué revêtu de bakélite anti-dérapante à fixer avec les boutons à ailette inclus

Inclut un petit outil de cintrage et de pliage nVent ERIFLEX Flexibar

Rail pour chariot élévateur, verrouillage de roues directionnelles et poignées incorporées pour une mobilité améliorée

La poignée incorporée peut être rallongée pour accueillir de longues pièces de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

## SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau       | Hauteur (H) | Longueur       | Largeur (W) | A      |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------|
| MFWC                | 558940            | Acier, Plywood | 928 mm      | 1200 - 1913 mm | 700 mm      | 348 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Charge statique | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| MFWC                | 558940            | 400N            | 95 kg          |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**