

Barre neutre pour répartiteurs TD



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'attache aux répartiteurs quadripolaires pour augmenter les capacités du fil

Connexion électrique directe

Assemblage mécanique résistant

Carter de protection transparent

Sans halogène

Conforme RoHS


Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	NB-125A	NB-160A
Référence article	563841	563201
Intensité nominale maximale, CEI	125A	160A
Courant admissible à court terme (Icw) 1s	4.5kA	6.2kA
Courant de court-circuit pic (Ipk)	30kA	35kA

Référence catalogue	NB-125A	NB-160A
Nombre de connexions côté ligne	3	4
Taille du câble torsadé compact côté ligne	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Taille du câble torsadé côté ligne - embout	6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²
Nombre de connexions côté charge	9	10
Taille du câble torsadé compact côté charge	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Taille du câble torsadé côté charge - embout	1,5 - 6 mm ²	1,5 - 16 mm ²
Profondeur (D)	37.4mm	41.4mm
Hauteur (H)	34.3 mm	34.3 mm
Largeur (W)	142 mm	170 mm
Poids unitaire	0.17 kg	0.2 kg
À utiliser avec	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Indice d'inflammabilité	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Conformité	CEI® 60947-7-1	CEI® 60947-7-1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE