nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Guide de perçage nVent ERIFLEX Flexidrill

CERTIFICATIONS

RoHS

FONCTIONS

- Guide de perçage pour conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar, pour shunt PBC et pour shunt de puissance PPS
- Inclut des filières de diamètres multiples
- Les guides ajustables permettent de percer des trous et des centres multiples
- Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de trou de matrice	Profondeur	Hauteur	Largeur
FLEXIDRILLR	558600	Acier	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
FLEXIDRILLR	558600	9.5 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne pas utiliser avec nVent ERIFLEX Flexibar Summum.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.