

Barre de mise à la terre et neutre en aluminium étamé



Les barres de terre / neutre sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Le plaquage à l'étain résiste à la corrosion

Barre rigide

Peut être fixé à l'aide de supports d'angle IRS, d'entretoises métalliques DMH ou de retenues et entretoises de distance DH

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Étamé
Détails de la certification:	UL® 467

Référence catalogue	EB2AL	EB4AL	EB6AL	EB12AL	EB10AL	EB20AL
Référence article	568710	568711	568712	568714	568713	568715
Nombre de connexions	2	4	6	12	10	20
Nombre de trous	3	6	8	14	12	22
Taille de conducteur, CEI	2,5 - 16 mm ² Torsadé	2,5 - 16 mm ² Torsadé	2,5 - 16 mm ² Torsadé	2,5 - 16 mm ² Torsadé	2,5 - 16 mm ² Torsadé	2,5 - 16 mm ² Torsadé
Taille de conducteur, UL	N° 14 - N° 4 Torsadé	N° 14 - N° 4 Torsadé	N° 14 - N° 4 Torsadé	N° 14 - N° 4 Torsadé	N° 14 - N° 4 Torsadé	N° 14 - N° 4 Torsadé
Intensité nominale maximale	85A	85A	85A	85A	85A	85A
Hauteur (H)	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm	11.2 mm
Largeur (W)	24.1 mm	47.8 mm	65 mm	112.5 mm	96.8 mm	176 mm
Profondeur (D)	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm	7.9mm
Poids unitaire	0 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.03 kg	0.03 kg	0.05 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE