


# Adaptateur de barre collectrice 45A avec câbles, WO60



Adaptateur de barre collectrice 45 A. Avec deux rails de montage ajustables. La section supérieure est amovible et est équipée de câbles préinstallés.

## NORMES INDUSTRIELLES

---

UL

CSA

GL

## FONCTIONS

---

Description: Adaptateur de barre collectrice 45 A. Avec deux rails de montage ajustables. Avec section supérieure amovible et câbles (10 mm<sup>2</sup>).

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 45 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% de charge: 3.5 W.

Pôles: 3 bornes.

Dimensions: 54 × 200 × 75 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau              | Finition | Couleur          |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------------|----------|------------------|
| 32412               | 54mm    | 200mm   | 75mm       | Plastique, Acier doux | Plaqué   | Noir, Gris clair |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**