


Adaptateur de barre collectrice 63A avec câbles, WO60



Adaptateur de barre collectrice avec un rail de montage équipé de câbles 10 mm².

NORMES INDUSTRIELLES

UL

CSA

GL

FONCTIONS

Description: Adaptateur de barre collectrice 63 A. Avec un rail de montage ajustable. Avec câbles 10 mm².

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 63 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% de charge: 4.4 W.

Pôles: 3 bornes.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Universel, user friendly busbar adapter

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
32454	200mm	54mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair
32456	200mm	63mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair
32457	200mm	72mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE