

Compact busbar support | Répartition de puissance, ECBS



This busbar support, ECBS, is available for one or two bars up to 80 x 5 mm or one bar up to 80 x 10 mm. The support can be mounted both horizontally and vertically. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439.

FONCTIONS

Description: Busbar support up to 1600A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in single and double bar per phase for bar thickness 5 mm and only single bar per phase for bar thickness 10 mm, and width from 25 to 80 mm.

Température de travail: -40°C up to 130°C.

Matériau: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Livraison: Busbar support with mounting material.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Matériau	Finition	Couleur	Expédition rapide
ECBS110TN	Acier doux	Autoportant	Polyamide, Acier	Mat doux	Noir	No
ECBS205TN	Acier doux	Autoportant	Plastique, Acier doux	Lisse		No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE