

# Lampe LED compacte, CEL



Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Disponible avec ou sans détecteur de mouvement. Câblage traversant simple basé sur un système de branchement. Adaptée à une utilisation dans le monde entier avec une plage de tension de 24 à 240 V (CA/CC).

## NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

## FONCTIONS

Raccordement: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes

Temps de suivi du détecteur de mouvement: 3 min.

Couleur de la lumière: 5 300 K (blanc neutre)

Dimensions: 396 x 33 x 40

Type de lampe: LED

Consommation électrique : 5,1 W max.

Éclairage: 550 lm

Humidité opérationnel: -20 ... +55 °C

Degré de protection: IP20

Tension opérative: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Description: Une lampe LED compacte spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Conçu pour s'adapter au profilé de montage de 25 mm et au canal d'accessoires. Peut être monté horizontalement ou verticalement. La lampe permet de connecter jusqu'à 4 lampes entre elles en cascade. Un modèle qui termine par "M" comprend un détecteur de mouvement. Accessoire magnétique disponible.

Protection: II / III

## SPÉCIFICATIONS

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Puissance lumineuse:</b>    | 550lm        |
| <b>Température de couleur:</b> | 5800K        |
| <b>Couleur:</b>                | Noir         |
| <b>Type de lampe:</b>          | LED          |
| <b>Couleur de lumière:</b>     | Blanc neutre |
| <b>Matériau:</b>               | Plastique    |
| <b>Finition:</b>               | Mat doux     |

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Capteur de mouvement inclus | Tension nominale | Tension d'entrée CA |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| CEL550M             | 396mm   | 33mm    | 40mm       | Oui                         | 230V             | 240V max            |
| CEL550              | 396mm   | 33mm    | 40mm       | Non                         | 230V             | 240V max            |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE