nVent | HOFFMAN

We connect and protect

Adaptateur CrossBoard Basic, WOCB



Adaptateur pour le montage de dispositifs de protection du moteur.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

IEC

FONCTIONS

Description: Adaptateur 3 bornes. Un rail de montage fixe. Pour le montage compact de circuits de moteur complets.
Tension nominale: 690 V.
Dimensions: 45 × 160 × 45 mm.
Unité de livraison: 1 pièce.
Homologations: IEC, UL.
Quantité standard : 1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
32666	45mm	160mm	45mm	Plastique	Mat doux	Gris clair
32682	45mm	160mm	45mm	Plastique	Mat doux	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.