


Adaptateur CrossBoard Slim, WOCB



Adaptateur CrossBoard avec porte-fusible 16 A. Facilite le montage du matériel de mesure et des relais.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

IEC

FONCTIONS

Description: Adaptateur 3 bornes, 16 A. Un rail de montage fixe, avec porte-fusibles 10 × 38 / Classe CC. Avec câbles 2.5 mm².

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 16 A.

Puissance dissipée à 80% de charge: 2.6 W.

Dimensions: 22.5 × 160 × 85 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

With cables 2,5 mm²

Quantité standard : 1

Courant nominal : 16 A

Power Dissipation at 80% load: 2,6 W

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
36009	22.5mm	160mm	85mm	Plastique	Mat doux	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE