

Raccord à angle CS480



Le raccord d'angle CS480 se monte entre un tube et l'armoire pour fournir une option d'inclinaison à l'opérateur du système Raccord à bride rigide avec un angle d'inclinaison de 15 degrés pour fixer l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

CEI 60529, IP66

FONCTIONS

Le boîtier est montée à un angle d'inclinaison de 15 degrés.

Le joint et le matériel de montage sont inclus

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Expédition rapide
CCSS48AC15	80mm	70mm	70mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE