

Poinçon CCFx10/24

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CEAP610



Outils de poinçonnage CEAP pour systèmes d'entrée de câbles CCF et CEP.

FONCTIONS

Livraison: Tampon, matrice, axe de traction, contre-écrou, étui en plastique.

Unité de livraison: 1 pièce.

Matériau: Épaisseur maximale de 2 mm pour la tôle S 235.

Description: Grâce à l'outil de poinçonnage de tôle CEAP, la découpe souhaitée peut être réalisée avec précision, sans copeaux ni éclats, en quelques minutes seulement. Un embout de marquage de trous intégré et pratique peut être utilisé pour marquer clairement les points de perçage destinés aux accessoires à visser. Ces poinçons pour tôle sont compatibles avec toutes les pompes hydrauliques courantes.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur: 71mm

Largeur: 93.5mm

Profondeur: 50mm

Famille de produits: Gestion des câbles

Matériau: Acier doux

Finition: Finition brute

Couleur: Noir

Poids: 2.5kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE