

Entrée de câbles, 20 ouverture

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CEPH2024



L'entrée de câble CEPH offre une entrée de câble professionnelle très plate, peu encombrante et très étanche. La forme spéciale de l'œillet conique à membrane permet de soulager les contraintes de manière optimale.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP66

FONCTIONS

Description: Entrée de câbles rapide et économique à joint étanche pour les câbles entrants et/ou les conduits pneumatiques à l'intérieur d'une armoire. Peut être fixée à l'aide de vis ou du système à clips intégré qui s'adapte à des épaisseurs de parois de 1,5 à 2,5 mm.

Finition: Noir

Inflammabilité: UL94 V-0

Matériau: Polyamide 6.6 / TPE

Unité de livraison: 1 pièce

Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Nombre de passe-câbles: 20

Passage de câbles: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Taille de découpe: 36 x 112mm

Hauteur: 58mm

Largeur: 149.6mm

Profondeur: 12mm

Matériau: Plastique

Finition: Finition brute

Couleur: Noir

Température de fonctionnement: -40 to 90°C

Poids: 0.1kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE