

Cadre pivotant pour charges lourdes



Le cadre pivotant robuste permet à un équipement de rack de 19 po de pivoter hors du cadre de l'armoire pour une meilleure accessibilité. Les cadres sont montés sur des charnières à rotation 120 degrés. Les supports de montage et le cadre pivotant peuvent être situés en profondeur dans le cadre à l'aide de sangles grillagées. Le montage en profondeur affecte le degré d'ouverture du cadre pivotant. Les supports de montage pour un cadre d'armoire de 800 mm de largeur permet de centrer le cadre du rack ou de le positionner à droite ou à gauche. Le cadre peut également pivoter à gauche ou à droite pour une flexibilité maximale.

FONCTIONS

Le support de montage se monte sur l'intérieur du cadre à la hauteur souhaitée ; permet de choisir n'importe quel modèle de hauteur égale ou inférieure (c.-à-d. utiliser un cadre de rack 1400 mm dans une armoire de 2000 mm de hauteur)

Le poteau pivotant à ressort facilite l'installation

Des cadres de rack sont disponibles pour des cadres d'armoire de 600, 700 et 800 mm

Les cadres pivotants peuvent également être installés à droite, à gauche ou entre les deux armoires avec un cadre de largeur 1200 mm en utilisant les montants centraux.

Fourni avec charnières, deux verrous quart de tour et matériel de montage

Conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA RS-310-D

La charge maximale de l'équipement est 136 kg (300 lb)

Les trous de montage peuvent loger les écrous-cage anglais ou métriques, commandés séparément

Les cadres pivotants sont fournis avec les supports de montage.

Les charnières à rotation 170 degrés sont optionnelles

Peinture laquée polyester gris clair texturé RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	2.66mm
Couleur:	Gris clair
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Convient à la largeur de bâti	Unités de rack	Expédition rapide
PSF76	Acier doux	600mm	10U	No
PSF146	Acier doux	600mm	25U	No
PSF148	Acier doux	800mm	25U	No
PSF78	Acier doux	800mm	10U	No
PSF168	Acier doux	800mm	30U	No
PSF186	Acier doux	600mm	34U	No
PSF188	Acier doux	800mm	34U	No
PSF206	Acier doux	600mm	39U	No
PSF77	Acier doux	700mm	10U	No
PSF207	Acier doux	700mm	39U	No
PSF208	Acier doux	800mm	39U	No
PSF226	Acier doux	600mm	43U	No
PSF227	Acier doux	700mm	43U	No
PSF228	Acier doux	800mm	43U	No
PSF166	Acier doux	600mm	30U	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE