

Anneaux de levage | Armoires au sol, LE

Ces anneaux de levage garantissent la sécurité du transport et de la manutention de l'armoire.



FONCTIONS

Description: Filetage M12. Se monte directement sur les angles de l'ossature de l'armoire pour le levage. Répond aux normes de levage DIN 580.

Charge maximum: 3400N par anneau de levage avec un angle maximum de 45°. Suivre les instructions nVent HOFFMAN.

Unité de livraison: 4 pièces.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Expédition rapide
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Acier inoxydable 304	Mill	No
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Acier inoxydable 316L	Mill	No
LE9304	71mm	50mm	30mm	Acier doux	Zingué	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE