


Rack LCT en acier doux avec protection IP, MCI



La gamme d'armoires au sol ICT combinables en acier doux MCI est constituée de profilés 19" intégrés et d'une porte arrière. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications ICT, qui requiert un temps de montage limité, car les profilés sont pré-montés. Approvisionnement simple : un seul numéro d'article pour la solution complète.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

FONCTIONS

Matériau : Cadre : Plaque en acier 1,5 mm. Porte : Plaque en acier 2 mm. Plaque de toit : Plaque en acier 1,5 mm. Plaques de fond : Acier galvanisé 1 mm. Profilés 19" : acier zingué 2 mm.

Cadre : profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm, conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte arrière : avec charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations de 25 mm.

Panneaux latéraux : Fournis en tant qu'accessoire.

Panneau de toit : Démontable.

Verrou : Système crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Verrou deux points standard avec insert 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées basculantes et des poignées en T sont disponibles comme accessoires.

Plaques de fond : Se compose de trois ou quatre pièces (D>600).

Profilés 19" : perforations universelles de 19" à l'avant et sur les côtés. Profondeur réglable par pas de 25 mm.

Mise à la masse : Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Finition : cadre, porte arrière et plaque de toit : Peinture en poudre structurée RAL 7035. Profilés 19" : acier zingué.

Protection : conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10 lorsque la porte avant pleine et les panneaux latéraux sont montés.

Exigences pour le montage : Ajouter des panneaux pour fermer les côtés. La partie avant peut être fermée avec un cadre FFC ou une porte pleine ou vitrée.

Livraison : Châssis avec porte arrière, panneau de toit, plaques de fond. Profilés 19" à l'avant et supports de fixation CIB. Pour les armoires de 2 200 mm de hauteur, la livraison comprend deux profilés CMB montés en profondeur. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour accouplement avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur du corps:

1.5mm
- Épaisseur de porte:

2mm
- Couleur:


Gris clair
- Matériau:

Acier doux
- Finition:

Revêtement poudré; Zingué
- Code couleur:

RAL 7035

Table 1/1					
Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Unités de rack	Expédition rapide
MCI11066R5	1100mm	600mm	600mm	22U	No
MCI14086R5	1400mm	800mm	600mm	29U	No
MCI16066R5	1600mm	600mm	600mm	33U	No
MCI18066R5	1800mm	600mm	600mm	38U	No
MCI18068R5	1800mm	600mm	800mm	38U	No
MCI18086R5	1800mm	800mm	600mm	38U	No
MCI20066R5	2000mm	600mm	600mm	42U	No
MCI20068R5	2000mm	600mm	800mm	42U	No
MCI20086R5	2000mm	800mm	600mm	42U	No
MCI20088R5	2000mm	800mm	800mm	42U	No
MCI22066R5	2200mm	600mm	600mm	47U	No
MCI22068R5	2200mm	600mm	800mm	47U	No
MCI22086R5	2200mm	800mm	600mm	47U	No
MCI22088R5	2200mm	800mm	800mm	47U	No



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE