

Platine de montage | Armoires murales, AMP



La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage de l'armoire, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.

FONCTIONS

Description: Platine en acier pour coffrets muraux. Tous les formats de 800 mm et au-dessus comportent un pli rigidificateur. En utilisant l'accessoire AMG, la position de platine peut être ajustée en profondeur. Cet accessoire n'est pas adapté pour la gamme de boîtiers AFS, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées et de remplacement.

Matériau: Acier galvanisé.

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2mm
Finition: Galvanisé
Matériau: Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Dimensions de l'armoire	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Acier doux	No
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Acier doux	No
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Acier doux	No
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Acier doux	No
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Acier doux	No
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Acier doux	No
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Acier doux	No
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Acier doux	No
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Acier doux	No
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Acier doux	No
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Acier doux	No
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Acier doux	No
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Acier doux	No
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Acier doux	No
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Acier doux	No
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Acier doux	No

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Dimensions de l'armoire	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Acier doux	No
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Acier doux	No
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Acier doux	No
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Acier doux	No
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Acier doux	No
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Acier doux	No
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Acier doux	No
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Acier doux	No
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Acier doux	No
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Acier doux	No
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Acier doux	No
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Acier doux	No
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Acier doux	No
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Acier doux	No
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Acier doux	No
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Acier doux	No
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Acier doux	No
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Acier doux	No
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Acier doux	No
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Acier doux	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.