

Unité de compensation de pression en plastique, EDA



Le bouchon de compensation de pression égalise la pression résultant de différences de température entre l'intérieur de l'armoire et l'environnement extérieur, tout en réduisant le risque de poussière pénétrant dans l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

CE UKCA

FONCTIONS

Description: Compense la pression avec un haut niveau de protection IP. Des variations de température très brusques peuvent provoquer un différentiel de pression à l'intérieur d'une armoire. Il existe alors un risque de pénétration d'humidité et de poussière. Le bouchon renferme une membrane semi-perméable qui laisse l'air et l'humidité sortir de l'armoire, mais qui ne laisse rentrer que l'air sec. Monté sur un filetage M40x1,5 avec contre-écrou. Couple de serrage recommandé 5Nm (maxi 10Nm). Pour une compensation optimale de la pression, nous recommandons d'installer deux unités sur deux côtés opposés en haut de l'armoire. Perméabilité à l'air 1200l/h avec une différence de pression de 70 mbar.

Matériau: Plastique.

Humidité opérationnel: -35 °C à +70 °C.

usinage requis: Perçage diam 40.5 mm.

Protection: IP 66 / IP X9K.

Homologations: CE.

Finition: Gris clair.

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
EDA40	37mm	60mm	60mm	Plastique, Caoutchouc	Lisse	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE