


Boîtiers de raccordement polycarbonate, DPCP



La gamme de boîtiers terminaux en polycarbonate, DPCP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme DPCP est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs, même dans les endroits où elle est exposée à la lumière directe du soleil, grâce à sa résistance aux rayons UV. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

CE
UKCA
GOST
IP

FONCTIONS

Description: Boîtier en polycarbonate sans halogène pour usage en intérieur ou extérieur. Haute résistance aux rayons UV. Auto-extinguible.

Matériau: Polycarbonate.

Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température: -40 °C à +80 °C.

Inflammabilité: UL746C 5V.

Protection: 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Finition: RAL 7035.

Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed, contacter notre service commercial.

Livraison: Corps de boîtier, couvercle plein, vis du couvercle en acier inox, vis de montage et caches en polyamide.

IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Livraison : Body, couvercle, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

Flammability: UL746C 5V

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Polycarbonate
Code couleur:	RAL 7035
Finition:	Lisse

Table 1/1


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Profondeur de montage maximale	Poids	Expédition rapide
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	No
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	No
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.06kg	No
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	No
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.13kg	No
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	No
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	No
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.16kg	No
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.17kg	No
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.19kg	No
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.21kg	No
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.22kg	No
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	No

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Profondeur de montage maximale	Poids	Expédition rapide
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.26kg	No
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.29kg	No
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	No
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	No
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.36kg	No
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	No
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	No
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.42kg	No
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.42kg	No
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	No
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.61kg	No
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.74kg	No
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	No
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	No
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.97kg	No
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	No
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.11kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Note : Il est possible de commander des boîtiers avec couvercle transparent en remplaçant GE par TE dans la référence.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE