

Interrupteur-sectionneur NH avec fusibles, NH switch disconnecter with fuses



Le mécanisme d'interruption instantané permet une commutation sécurisée sans intervention d'un opérateur.

FONCTIONS

Description: Interrupteur-sectionneur à 3 bornes avec fusibles. Avec poignée multifonction (mécanisme d'interruption instantané). Connexion en bas.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% de charge: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, VDE, DNV GL.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Matériau	Finition
33500	200mm	106mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Lisse
33510	286mm	184mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Lisse

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE