

Coude d'accouplement HMI, léger, S1MFEC



Le raccord à bride coudé Syspend 180-Max se fixe directement à l'armoire dans les applications où un tube vertical n'est pas nécessaire. Il permet à l'armoire de pivoter à 300 degrés et peut être verrouillé dans une position donnée. Le raccord à bride coudé a un arrêt de sécurité et des paliers sans entretien.

FONCTIONS

Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt

Le joint, les vis de réglage et le matériel de montage sont inclus

Bouchon d'accès au câble en aluminium blanc inclus

Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium
Finition: Revêtement poudré

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Expédition rapide
S1MFECG	138mm	125mm	124mm	Gris clair	RAL 7035	No
S1MFEC	138mm	195mm	125mm	Noir foncé	RAL 9005	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE