

Accouplement à bride pour tube rond 48 mm intermédiaire, S2MFC48



Le raccord à bride pour tube rond Syspend 281-Max 48 mm permet de fixer un tube à un piédestal à mouvement vertical ou tout tube rond de 48 mm à l'armoire. L'armoire peut être pivotée à 300 degrés et verrouillée en position. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.

Un adaptateur Syspend 281-Max est requis pour fixer le raccord à bride à un armoire IHM HOFFMAN standard avec trous de 60 x 60 mm (c.-à-d. IHM Syspend en aluminium et IHM Concept). Un adaptateur n'est pas requis car le raccord se fixe directement à l'armoire via une découpe de 48 x 48 mm.

FONCTIONS

Le joint et le matériel de montage sont inclus

Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir foncé
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Expédition rapide
S2MA48	15mm	80mm	80mm	No
S2MFC48	127mm	80mm	80mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE