

Universal Busbar Supports, EUBS



This busbar support, EUBS, is available for one, two, or three bars up to 120 x 10 mm. The support can be mounted either at the top or bottom of the enclosure. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439. This support is required when a high level of mounting flexibility is required.

FONCTIONS

Description: Busbar support up to 4500A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in one/two/three bars per phase for bar thickness 10 mm, and width from 30 to 120 mm.

Working temperature: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Delivery: Busbar support with mounting material.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Épaisseur de barre collectrice	barre collectrice par phase	Largeur de la barre collectrice	Matériau	Finition	Couleur
EUBS310TN	10mm min	3Ph min	30 – 125mm	Acier, Polyamide	Plaqué	Noir
EUBS110TN	10mm min	1Ph min	30 – 125mm	Acier, Polyamide	Plaqué	Noir
EUBS210TN	10mm min	2Ph min	30 – 125mm	Acier, Polyamide	Plaqué	Noir

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE