

Fenêtre de contrôle, HMIW



La fenêtre de contrôle en acier inoxydable 316L assure une protection IP66 pour les écrans et autres composants de commande.

FONCTIONS

Description: Offre une protection pour les écrans et autres composants de commande.

Protection: IP 66

Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre de verrous	Taille de la fenêtre	Matériau
HMIW0715807-316	710mm	580mm	6.3mm	3	530 x 400mm	Acier inoxydable 316L

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE