

B-Series Vertical Sleeve



The B-Series Vertical Sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.

FONCTIONS

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Machined from weldable grades of steel

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Manchon:	Longueurs standard
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)
RBB592JA	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	127 mm
RBB692JA	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	127 mm
RBB792JA	22 mm	#7		41 mm	29 mm	127 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur 1(L1)
RBB8101JA	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	127 mm
RBB992JA	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	127 mm
RBB1092JA	32 mm	#10		57 mm	41 mm	127 mm
RBB11101JA	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm	152 mm
RBB1292JA	38 mm	#12		70 mm	48 mm	152 mm
RBB14101JA	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm	152 mm
RBB1892JA	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm	178 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
RBB592JA	64 mm	0.54 kg
RBB692JA	64 mm	0.64 kg
RBB792JA	64 mm	0.68 kg
RBB8101JA	64 mm	1 kg
RBB992JA	64 mm	1.13 kg
RBB1092JA	64 mm	1.22 kg
RBB11101JA	76 mm	1.91 kg
RBB1292JA	64 mm	2.27 kg
RBB14101JA	64 mm	2.72 kg


Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
RBB1892JA	64 mm	5.03 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE