


CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	36 mm	#11	35M	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	28 mm	#9	30M	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	22 mm	#7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	32 mm	#10		95 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	25 mm	#8	25M	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	30 mm			75 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Couleur
EL36CFF	153925	18 mm	Bleu
EL28CFF	153900	18 mm	Noir
EL22CFF	153880	18 mm	Bleu
EL32CFF	153920	18 mm	Jaune
EL25CFF	153890	18 mm	Rouge
EL40CFF	153930	18 mm	Vert
EL50CFF	154980	18 mm	Noir
EL30CFF	153910	18 mm	Blanc



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE