

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K



FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10M	17 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm


Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M	27 mm	13 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25M	33 mm	16 mm
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35M	46 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur
EL10CPPB100	153060	Jaune
EL12CPPB100	153070	Rouge
EL14CPPB100	153080	Vert
EL16CPPB100	153090	Noir
EL18CPPB100	153100	Blanc
EL20CPPB100	153110	Jaune
EL22CPPB100	153120	Bleu

Référence catalogue	Référence article	Couleur
EL25CPPB100	153130	Rouge
EL28CPPB100	153140	Noir
EL30CPPB100	153150	Blanc
EL32CPPB100	153160	Jaune
EL36CPPB50	153180	Bleu
EL40CPPB50	153200	Vert
EL50CPPB40	153220	Noir

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE