

D14 Mechanical Anchor, Plain, Worldwide Design



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Version de conception:	Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

EL10D14N	10 mm	#3		35 mm		18 mm
EL12D14N	12 mm	#4	10M	45 mm		18 mm
EL14D14N	14 mm			45 mm		21 mm
EL16D14N	16 mm	#5	15M	55 mm		24 mm
EL18D14N	18 mm			60 mm		29 mm
EL32D14WN	32 mm	#10		80 mm	105 mm	45 mm
EL20D14N	20 mm	#6	20M	65 mm		35 mm
EL28D14N	28 mm	#9	30M	95 mm	80 mm	42 mm
EL30D14N	30 mm			95 mm	80 mm	52 mm
EL34D14N	34 mm			110 mm	80 mm	55 mm
EL36D14N	36 mm	#11	35M	115 mm	80 mm	52 mm
EL38D14N	38 mm	#12		120 mm	80 mm	53 mm
EL22D14N	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL40D14WN	40 mm			80 mm	130 mm	57 mm
EL25D14N	25 mm	#8	25M	80 mm		40 mm
EL50TD14WN	50 mm			80 mm	160 mm	70 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire	Certifications
EL10D14N		0.12 kg	DIBt, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB

Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire	Certifications
EL12D14N		0.21 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL14D14N		0.24 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL16D14N		0.41 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL18D14N		0.6 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL32D14WN	20 mm	2.11 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL20D14N		0.83 kg	ITB, DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL28D14N	25 mm	1.93 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, DIBt
EL30D14N	25 mm	2.48 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL34D14N	25 mm	3.23 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL36D14N	25 mm	3.16 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL38D14N	25 mm	3.49 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22D14N		1.03 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB
EL40D14WN	32 mm	3.82 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL25D14N		1.43 kg	ITB, DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL50TD14WN	45 mm	7.07 kg	CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

For EL32D14WN, EL40D14WN and EL50TD14WN, Diameter 2 (Ø2) is larger than Diameter 1 (Ø1).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE