

FT02 Female Standard Coupler



The nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The FT02 Female Standard Coupler is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud for bar-to-bar connections.

Additionally, the FT02 Standard Coupler can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.

Typical applications include column bar splicing (shearwalls, corewalls), beam bar splicing, future extension and segmental pours.

FONCTIONS

Installs quickly and easily

Utilizes the standard nVent LENTON taper profile

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction


No special tools or skills required

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.