

Horizontal Pouring Basin, Side Fill



Side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve.

FONCTIONS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Largeur (W)	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)
RBWS1547F	64 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547J	76 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547E	57 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547M	95 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547C	48 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm
RBWS1547D	54 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Largeur (W)	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)
RBWS1547X	38 mm	140 mm	22 mm	76 mm	137mm	67mm


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

RBWS1547 pouring basins require one RBW332 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE