

nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain



FONCTIONS

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Fonte

Finition: Brut

Table 1/2

Référence catalogue	Produit	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
LK86	Assemblage monobloc	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	68 mm	51 mm
LK87	Assemblage monobloc	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Assemblage monobloc	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Assemblage monobloc	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	71 mm	54 mm

Référence catalogue	Produit	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)
LK109	Assemblage monobloc	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK119	Assemblage en deux parties	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M	79 mm	62 mm
LK1110	Assemblage monobloc	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Assemblage monobloc	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Assemblage monobloc	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Assemblage monobloc	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	114 mm	83 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE