

nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included



The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

FONCTIONS

Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications

Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements

Quick installations result in accelerated job scheduling

Simple to use with only minimal training required

Splice offers quick visual inspection

Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet

SPÉCIFICATIONS

Finition: Brut
Emballage: Standard
Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Longueur (L)	Largeur (W)
ML12MM	145700	12 mm			48mm	40 mm
ML5	145710	16 mm	#5	15M	57mm	49 mm

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Longueur (L)	Largeur (W)
ML20MM	145720	20 mm			70mm	59 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Poids unitaire
ML12MM	145700	27 mm	0.23 kg
ML5	145710	33 mm	0.36 kg
ML20MM	145720	40 mm	0.54 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE