

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

Centrale d'électricité

Front-mounted, illuminated mains switch on AC devices, coupled with additional rear mains outlet; mechanical strain relief for mains input and mains output cables.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-108	230 V min	
10713-110	115 V min	
10713-112	230 V min	
10713-114	115 V min	

Référence catalogue	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-111		24 V min
10713-115		24 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE