

Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded

Centrale d'électricité

Front Panel, anodized with untreated edges, unshielded. The panels enable mounting on horizontal rails.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, clear anodized, untreated edges

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Montage	Front Finish
30818-271	2 U	84 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-310	3 U	42 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Montage	Front Finish
30818-331	3 U	63 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-352	3 U	84 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-434	4 U	84 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-556	6 U	42 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-577	6 U	63 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-598	6 U	84 HP	1	Non	Screw-on Front	Anodisé
30810-433	3 U	2 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-747	6 U	2 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-272	3 U	3 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-273	3 U	4 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-274	3 U	5 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-275	3 U	6 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-276	3 U	7 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-277	3 U	8 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-279	3 U	10 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-281	3 U	12 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-282	3 U	14 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-284	3 U	16 HP		Non	Screw-on Front	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Montage	Front Finish
30818-289	3 U	21 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-296	3 U	28 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-517	6 U	3 HP		Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-518	6 U	4 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-519	6 U	5 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-520	6 U	6 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-521	6 U	7 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-522	6 U	8 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-524	6 U	10 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-526	6 U	12 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-528	6 U	14 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-530	6 U	16 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-535	6 U	21 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé
30818-542	6 U	28 HP	5	Non	Screw-on Front	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
30818-271	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	84 mm	Aluminium
30818-310	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
30818-331	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-352	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-434	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	172.9 mm	Aluminium
30818-556	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-577	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-598	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30810-433	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-747	Anodisé	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-272	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-273	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-274	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-275	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-276	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-277	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
30818-279	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-281	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-282	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-284	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-289	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-296	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30818-517	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-518	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-519	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-520	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-521	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-522	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-524	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-526	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
30818-528	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-530	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-535	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30818-542	Anodisé	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur	Certifications
30818-271	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
30818-310	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS
30818-331	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm	RoHS
30818-352	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
30818-434	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
30818-556	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS
30818-577	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm	RoHS
30818-598	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
30810-433	Panneau avant	Front Panel without Handle	9.8 mm	RoHS
30818-747	Panneau avant	Front Panel without Handle	9.8 mm	RoHS
30818-272	Panneau avant	Front Panel without Handle	14.9 mm	RoHS
30818-273	Panneau avant	Front Panel without Handle	20 mm	RoHS

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur	Certifications
30818-274	Panneau avant	Front Panel without Handle	25 mm	RoHS
30818-275	Panneau avant	Front Panel without Handle	30.1 mm	RoHS
30818-276	Panneau avant	Front Panel without Handle	35.2 mm	RoHS
30818-277	Panneau avant	Front Panel without Handle	40.3 mm	RoHS
30818-279	Panneau avant	Front Panel without Handle	50.5 mm	RoHS
30818-281	Panneau avant	Front Panel without Handle	60.6 mm	RoHS
30818-282	Panneau avant	Front Panel without Handle	70.8 mm	RoHS
30818-284	Panneau avant	Front Panel without Handle	80.9 mm	
30818-289	Panneau avant	Front Panel without Handle	106.3 mm	RoHS
30818-296	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm	RoHS
30818-517	Panneau avant	Front Panel without Handle	14.9 mm	
30818-518	Panneau avant	Front Panel without Handle	20 mm	RoHS
30818-519	Panneau avant	Front Panel without Handle	25 mm	RoHS
30818-520	Panneau avant	Front Panel without Handle	30.1 mm	RoHS
30818-521	Panneau avant	Front Panel without Handle	35.2 mm	RoHS
30818-522	Panneau avant	Front Panel without Handle	40.3 mm	RoHS
30818-524	Panneau avant	Front Panel without Handle	50.5 mm	RoHS
30818-526	Panneau avant	Front Panel without Handle	60.6 mm	RoHS

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur	Certifications
30818-528	Panneau avant	Front Panel without Handle	70.8 mm	RoHS
30818-530	Panneau avant	Front Panel without Handle	80.9 mm	RoHS
30818-535	Panneau avant	Front Panel without Handle	106.3 mm	RoHS
30818-542	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE