


Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts

Power Utilities



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Shieldable for stainless steel EMC gasket.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées
---------------------	--------------------	----------	---------------	----------------	--------------	-----------------

30118-348	5	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur	Non
30118-349	5	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur	Non
30118-350	5	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur	Non
30118-351	5	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur	Non
30118-352	5	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur	Non
30118-353	5	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur	Non
30118-354	5	À visser à l'avant	Acier inoxydable	Anodisé	Conducteur	Non

Table 2/3						
Référence catalogue	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau	Type de produit	Hauteur du rack
30118-348	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30118-349	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30118-350	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30118-351	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30118-352	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30118-353	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U
30118-354	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	3 U

Table 3/3			
Référence catalogue	Largeur du rack	Type	Largeur

30118-348	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30118-349	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30118-350	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30118-351	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30118-352	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30118-353	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm
30118-354	4 HP	Face avant sans poignée	20 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order stainless steel EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE