


Outdoor Unibody HEX

Centrale d'électricité



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Double-walled, Al

Forced heat dissipation via integrated heat exchanger in the door, max. 70 W/K

IP 55

One-piece inner case with removable outer cladding

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Product Type	Product Family	Rack Height	Hauteur	Largeur	Profondeur
11249-016	Baie outdoor	Unibody	25 U	1330 mm	700 mm	500 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Wall Type	Door Type	Accès	Refroidissement	EMC Shielding	Conformité à
11249-016	Double Walled	Single Door	Avant	Air-to-Air Heat Exchanger	Non	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE