

Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened

Centrale d'électricité

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

CARACTÉRISTIQUES

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Plain or with brush strip

Height of connection plate 400 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Protection Rating	Couleur	Color Code
21630-354	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-355	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-356	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-357	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-358	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021
21630-359	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Product Type
21630-354	Cabinet Door

Référence catalogue	Product Type
21630-355	Cabinet Door
21630-356	Cabinet Door
21630-357	Cabinet Door
21630-358	Cabinet Door
21630-359	Cabinet Door

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE