

# Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking

## Power Utilities

Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

### FONCTIONS

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Couleur	Code couleur
21630-092	42 U	2000 mm	600 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-093	47 U	2200 mm	600 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-094	52 U	2450 mm	600 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-095	42 U	2000 mm	800 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-096	47 U	2200 mm	800 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-097	52 U	2450 mm	800 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Couleur	Code couleur
21630-416	24 U	1200 mm	600 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-417	24 U	1200 mm	800 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-418	29 U	1400 mm	600 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-419	29 U	1400 mm	800 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-420	33 U	1600 mm	600 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-421	33 U	1600 mm	800 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-422	38 U	1800 mm	600 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-423	38 U	1800 mm	800 mm	IP20	Gris foncé	RAL 7021
21630-717	24 U	1200 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-718	24 U	1200 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-719	29 U	1400 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-720	29 U	1400 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-721	33 U	1600 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-722	33 U	1600 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-723	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-724	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-725	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-726	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Indice de protection	Couleur	Code couleur
21630-727	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021
21630-728	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/3

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Type
21630-092	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-093	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-094	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-095	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-096	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-097	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-416	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-417	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-418	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-419	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-420	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-421	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-422	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée
21630-423	CEI 61587-1, CEI 61587-3		Verrouillage à 3 points		Porte de baie	Porte vitrée

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Type
21630-717	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-718	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-719	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-720	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-721	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-722	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-723	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-724	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-725	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-726	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-727	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée
21630-728	CEI 61587-1	Revêtement poudré	Verrouillage à 3 points	Acier, Verre	Porte de baie	Porte vitrée

Table 3/3

Référence catalogue	Compatible avec
21630-092	Varistar CP
21630-093	Varistar CP
21630-094	Varistar CP
21630-095	Varistar CP
21630-096	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
21630-097	Varistar CP
21630-416	Varistar CP
21630-417	Varistar CP
21630-418	Varistar CP
21630-419	Varistar CP
21630-420	Varistar CP
21630-421	Varistar CP
21630-422	Varistar CP
21630-423	Varistar CP
21630-717	Varistar CP
21630-718	Varistar CP
21630-719	Varistar CP
21630-720	Varistar CP
21630-721	Varistar CP
21630-722	Varistar CP
21630-723	Varistar CP
21630-724	Varistar CP
21630-725	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
21630-726	Varistar CP
21630-727	Varistar CP
21630-728	Varistar CP

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**