

Varistar CP Heavy-Load Cross Member

Centrale d'électricité

Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.

CARACTÉRISTIQUES

Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load

Hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur	Package Quantity	Couleur	Color Code	Finition	Matériau
24630-008	1000 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Revêtement laqué	Acier
24630-009	1100 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Revêtement laqué	Acier
24630-010	1200 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Revêtement laqué	Acier
24630-089	600 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Revêtement laqué	Acier
24630-090	800 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Revêtement laqué	Acier
24630-091	900 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Revêtement laqué	Acier

Table 2/2

Référence catalogue	Product Type	Fonctionne avec	Unité de paquet
24630-008	Bracket	Varistar CP	Paire

Référence catalogue	Product Type	Fonctionne avec	Unité de paquet
24630-009	Bracket	Varistar CP	Paire
24630-010	Bracket	Varistar CP	Paire
24630-089	Bracket	Varistar CP	Paire
24630-090	Bracket	Varistar CP	Paire
24630-091	Bracket	Varistar CP	Paire

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE